

Mahr**Digitális tolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412742 200
GTIN	4059192002244
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. A mérőfelületek leppeltek. Szögletes mélységmérővel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Üzemidő	kb. 3 év
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Vezetés	Magasabb vezetőpályák
Csőrhossz	50 mm
Automatikus kikapcsolás	igen
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Szabvány	ISO 13385

Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 200 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2

Elemrekesz fedél	412235
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2