



Digitális tolómérő TWIN-CAL IP67, Méréstartomány: 200mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 412786 200 |
| GTIN | 7630041106312 |
| Árucikk kategória | 45A |

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, kontrasztos kijelző 11 mm méretű számokkal. Több mint 12000 óra üzemidő, 10 perc után készenléti állapot és 2 óra után automatikus kikapcsolás. ABS mérési üzemmód, integrált TLC csatlakozó adatátvitelhez. Teljes körű védelem folyadékokkal szemben. Ház acéllemez lappal és „Soft Touch” felülettel. Mozgató görgővel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységméréshez.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-----------|
| Készenléti üzemmód kapcsolás | igen |
| Szabvány | ISO 13385 |
| Üzemidő | 12000 h |
| LCD kijelző számmagassága | 11 mm |
| Mélységmérő van | igen |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Kalibrálás | A1 |
| Automatikus kikapcsolás | igen |
| Hajtógörgő | igen |
| Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 |
| Csőrhossz | 50 mm |
| Leolvasás | 0,01 mm |
| Leolvasás | 0,0005 coll |
| Méréstartomány | 0 - 200 mm |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Elem típusa | Gombelem |
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Nemzetközi méret | CR2032 |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm |
| Interfész | TESA Link Connector TLC |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Méréstechnika | digitális |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | edzett |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Univerzális tolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm | 021010 200 |
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm | 021000 200 |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
| TLC adatkábel, 2 m Típus D | 498918 D |
| TLC adatkábel, 2 m Típus USB | 498918 USB |