



## Digitális műanyag tolómérő digiMax®, Méréstartomány: 150 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	412830 150
GTIN	4010995294229
Árucikk kategória	46P

### Leírás

#### Kivitel:

Nemfémes High-Tech anyag 50 % fibertartalommal.  
7,5 mm magas számok, 5 számjegyes digitális kijelző

#### Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Csomagolás: Stabil doboz

Szabvány: Gyári szabvány

Átkapcsolható leolvasás: mm / inch

Mélységmérő: lapos

Leolvasás: 0,01 mm

Leolvasás: 0,0005 coll

Hibahatár: 0,05 mm

Csőrhossz: 40 mm

Súly: 0,048 kg

### Műszaki leírás

LCD kijelző számmagassága	7,5 mm
Csőrhossz	40 mm
Mélységmérő van	igen
Mélységmérő	lapos
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	Gyári szabvány

Súly	0,048 kg
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Hibahatár	0,05 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Standard tolómérő

## Szolgáltatások

Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
------------------------------------	--------

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Műanyag doboz Típus MS150	412470 MS150
Műanyag doboz Típus MS150	412468 MS150