

Mahr**Digitális tolómérő adatkimenettel, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412729 300
GTIN	4059192002183
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 8,5 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetőpályák, finomra leppelt mérőfelületek. Mélységmérő nélkül.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Csőrhossz	64 mm
Kalibrálás	A1
Üzemidő	kb. 3 év
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
LCD kijelző számmagassága	8,5 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő van	nem
Leolvasás	0,01 mm

Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 300 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021000 300
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021010 300

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Adó Típus S4E	498966 S4E