



Puhapofa kiesztergáló készülék, Külső / belső Ø: 290/208mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	315900 290/208
GTIN	4019208059501
Árucikk kategória	38L

Leírás

Kivitel:

A házba egy **süllyesztékben kovácsolt spirálgyűrűt** szereltek be, amely a ház kerületén lévő recézés segítségével forgatható. Ez a spirálgyűrű **3 átfordítható** beállító pofát mozgat fokozatmentesen befelé vagy kifelé. A kiesztergáláshoz a beállító pofák csavarjait az esztergatókmány rátétpofáinak furataiba helyezzük és megszorítjuk a tokmányt. **A tokmány a kiesztergálásnál abban az állapotban van (előfeszítés), amelybe a későbbi munkadarab-megmunkálásnál is kerül.**

Párbeszédablak szöveg:

Beállító pofák

Recézés

Ház spirálgyűrűvel

Rátétpofák

Beasztó csavar

Felhasználás:

Lágy rátétpofák gazdaságos belső kiesztergálására és külső felszabályozására az esztergatókmányokon. Edzett rátétpofák **körfutási-, ill. utánkösörülésére** szintén alkalmas.

Műszaki leírás

Max. esztergatókmány Ø-höz	315 mm
Súly	7 kg
Belső Ø	208 mm
Külső Ø	290 mm
Beállítási tartomány Ø J pozíció	145 - 215 mm
Beállítási tartomány Ø A pozíció	290 - 360 mm
Termék fajtája	Pofa kihajtó gyűrű