

**HOLEX****Digitális tolómérő IP67, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412751 150
GTIN	4045197347411
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. A tolómérő vízzel és porral szemben ellenállóképes. Használat nélkül 2 óra után a kikapcsoló automatika kikapcsolja a tolómérőt. Ütésálló műanyag ház.

**Kivitel reklámszöveg:**

Jól leolvasható, kontrasztos digitális kijelző. A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenállóképes. Leppelt mérőfelületek.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív elem, 081560 sz., CR2032-es méret.

**Műszaki leírás**

Ház anyaga	Műanyag
Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Csőrhossz	40 mm
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Automatikus kikapcsolás	igen

Szabvány	ISO 13385
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettség osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236