

**HOLEX****Digitális tolómérő ABS adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412805 150
GTIN	4045197574404
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. Digitális tolómérő **abszolút mérőléccel**, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.

- **Nagy pontosságú az üveg mérőléccnek köszönhetően.**
- **Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.**
- **Robusztus fém házzal.**

**Tartalom:**

Inkluzív elem, 081560 sz. CR1632 méret.

**Opcionális tartozék:**

Billentyűzet interfész 498969 sz. USB méret.

**Műszaki leírás**

Mélységmérő van	igen
Csőrhossz	40 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Kalibrálás	A1
Automatikus kikapcsolás	igen

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR1632
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Billentyűzet interfészUSB Típus USB	498969 USB
Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR1632	081560 CR1632
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236