

**HOLEX**

## Műhelytolómérő parallaxismentes leolvasással és finombeállítással, Méréstartomány: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415170 300
GTIN	4045197319012
Árucikk kategória	41Z

### Leírás

#### Kivitel:

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrássokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

Sík nóniusz a **parallaxismentes leolvasáshoz**, a **belső mérés** közvetlen leolvasása a kiegészítő skálázás segítségével, finombeállítással.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 300 mm
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	90 mm
Rögzítés	Felső rögzítő csavar
Belső mérőszár Ø	10 mm
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm
Finombeállítás	igen

Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

## Tartozék

Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300
---------------------------	--------------