

**Lézeres vízmérték, Hossz: 240mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	468460 240
GTIN	4007368096207
Árucikk kategória	460

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, kézre álló alumínium ház 3 pontlézerrel, amelyek mindig 90°-os szöget zárnak be egymással. A libellák és lézerek pontossága a mérőfelülethez képest 0,2 mm/m. A talpban 4 erős mágnes van elhelyezve. Felfekvő felület lézer vonatkozási éllel (él = lézerközép).

Felhasználás:

Gyors beállításhoz, jelöléshez és szintezéshez.

Tartalom:

Beállító lappal egyenetlen alaphoz. 3 elem 081561 sz. LR3 méret.

Műszaki leírás

Szélesség	25 mm
Hossz	240 mm
Lézerosztály	2
Állványmenet	1/4 UNC coll
Hatótávolság	30 m
Magasság	44 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
A tartalmazott elemek száma	3

Hibahatár	0,2 mm/m
Energiaellátás	Elemes
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Vízmérték

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------