

HOLEX

Műhelytolómérő parallaxismentes leolvasással és finombeállítással, Méréstartomány: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415170 500
GTIN	4045197319029
Árucikk kategória	41Z

Leírás

Kivitel:

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrássokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csővégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

Sík nóniusz a **parallaxismentes leolvasáshoz**, a **belső mérés** közvetlen leolvasása a kiegészítő skálázás segítségével, finombeállítással.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Rögzítés	Felső rögzítő csavar
Belső mérőszár Ø	20 mm
Csőrhossz	150 mm
Méréstartomány	0 - 500 mm
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,1 mm
Finombeállítás	igen

Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500