

**Tolómérő, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415184 200
GTIN	4045197479815
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Csillogásmentes, mattkrómozott leolvasó részek éles, mélyfekete skálázással. Leppelt mérőfelületek. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 200 mm
Kalibrálás	A1
Leolvasó részek kivitele	mattkrómozott
Leolvasás	0,05 mm
Csőrhossz	60 mm
Belső mérőszár Ø	10 mm
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett

Termék fajtája

Műhelytolómérő

SzolgáltatásokKalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 200 mm

021000 200

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 200 mm

021010 200