

HOLEX**Műhelytolómérő mm és col osztással, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415100 300
GTIN	4045197203151
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

Műszaki leírás

Csőrhossz	90 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Belső mérőszár Ø	10 mm
Kalibrálás	A1
Rögzítés	Felső rögzítő csavar
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Osztás	1/128 coll
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm
Nónius osztás mm/Inch	igen

Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

Tartozék

Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300
---------------------------	--------------