



Nagy teljesítményű vágóolaj, klórmentes Alpha 93, Tartalom: 0,5l



Rendelési adatok

Rendelés száma	084210 0,5
GTIN	2050000966057
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).

Felhordás kenőecsettel, szórópalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot**, a **vágási teljesítményt** és **javítja a felületminőséget**.

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát**.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **forgácsoláshoz** (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint **formázáshoz**. Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható alapanyagok** pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlóak megmunkálásánál. Ideális **színesfémekhez**.

Minimális mennyiségű kenéshez is, mivel ásványolajmentes.

Műszaki leírás

Kinematikus viszkozitás	30 mm ² /s
Lobbanáspont	> 180 °C

Szín	borostyán színű
Kivitel	Permetező palack
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	0,5 l
Termék fajtája	Vágóolaj / csiszolóolaj