

HOLEX**Tolómérő, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415184 300
GTIN	4045197479822
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Csillogásmentes, mattkrómozott leolvasó részek éles, mélyfekete skálázással. Leppelt mérőfelületek. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Műszaki leírás

Leolvasó részek kivitele	mattkrómozott
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	10 mm
Leolvasás	0,05 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Csőrhossz	90 mm
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett

Termék fajtája

Műhelytolómérő

SzolgáltatásokKalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 300 mm

021000 300

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 300 mm

021010 300