

Mahr**Digitális tolómérő befelé néző mérőcsőrökkel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412754 150
GTIN	4059192002350
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelógombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Csőrhossz	40 mm
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Hibahatár	0,03 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm

Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Elemrekesz fedél	412235
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032