

HOLEX**Kicsapó eszköz 30 m, Behúzási áttétel (x-szeres): 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467590 1
GTIN	8422514809214
Árucikk kategória	46R

Leírás**Kivitel:**

Présöntött magnézium kicsapó zsinóros eszköz, piros porszórt bevonattal. A 30 m vegyes szálú speciális zsinór egyesíti a nagy szakítószilárdságot (234 N) a nagy festékfelvétel képességgel, az optimális jelölőképesség érdekében. Edzett kampó hajlított horoggal, a testben kialakított hellyel. A zsinór nyílásánál acél kerettel és INOX övcsipesszel. A fixen bezárható betöltő nyílás megakadályozza a festékpórt kiömlését.

Tartalom:

Kicsapó zsinóros eszköz **festékpórt nélkül**.

Műszaki leírás

Szélesség	76 mm
Zsinórhossz	30 m
Magasság	47 mm
Hossz	125 mm
Behúzási áttétel (x-szeres)	1
Termék fajtája	Kicsapózsinór

Tartozék

Festékpórcsapató zsinórhoz 250 g Típus B	467595 B
Festékpórcsapató zsinórhoz 250 g Típus R	467595 R