

**HOLEX****Műhelytolómérő mm és col osztással, Méréstartomány: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415100 750
GTIN	4045197203175
Árucikk kategória	41Z

**Leírás****Kivitel:**

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

**Műszaki leírás**

Rögzítés	Felső rögzítő csavar
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Csőrhossz	150 mm
Méréstartomány	0 - 750 mm
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	20 mm
Mérőfelületek kivitele	Edzett
Osztás	1/128 coll
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,12 mm

Nóniusz osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Műhelytolómérő

### Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000