

**Mahr****Könnyített kivitelű műhelytolómérő, Méréstartomány: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412750 500
GTIN	2050001060297
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Könnyített kivitelű **műhelytolómérő**; mérőcsúcsokkal és prizmavezetővel. **Parallaxmentes leolvasás**. Alumínium sín és tolóka. 50 % súlynyereség. A kemény eloxált felület (1100 HV) miatt kopás- és karcolásálló (kerámiához hasonló). Rozsdamentes, edzett és köszörült mérő csőrök és csúcsok. Nóniusz kontrasztos skálázással és belső mérőskálával. Könnyű, precíz járású tolóka.

**Műszaki leírás**

Belső mérőszár Ø	20 mm
Csőrhossz	150 mm
Súly	1,4 kg
Kalibrálás	A1
Rögzítés	Felső rögzítő csavar.
Leolvasás	0,02 mm
Leolvasó részek kivitele	mattkrómozott
Méréstartomány	0 - 500 mm
Felület	kemény eloxált
Mérőfelületek kivitele	Edzett
Osztás	1/50 mm
Hibahatár	0,05 mm

Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Műhelytolómérő

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500