

**Mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 431896 10/58 |
| GTIN | 4031452100624 |
| Árucikk kategória | 46C |

Leírás**Kivitel:**

Méreték DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Robusztus mérőórák fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ház Ø | 58 mm |
| Kalibrálás | C1 |
| Méréstartomány | 10 mm |
| Mérőerő | 0,7 - 1,2 N |
| Skálaérték | 0,1 mm |
| Leolvasás / mutatófordulat | 10 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 50 µm |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Mérőóra |

Szolgáltatások

| | |
|---|-------------|
| KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm | 023000 10 |
| DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm | 023010 12,5 |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Keményfém tapintó Típus 18/2 | 434910 18/2 |
| Keményfém tapintó Típus 18/1 | 434910 18/1 |
| Acél tapintó Típus 24 | 434900 24 |
| Acél tapintó Típus 18/2 | 434900 18/2 |
| Acél tapintó Típus 14/40 | 434900 14/40 |
| Acél tapintó Típus 2 | 434900 2 |
| Acél tapintó Típus 10 | 434900 10 |
| Acél tapintó Típus 15 | 434900 15 |
| Acél tapintó Típus 11/20 | 434900 11/20 |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm | 434917 25 |
| Acél tapintó Típus 14/20 | 434900 14/20 |
| Acél tapintó Típus 29/10 | 434900 29/10 |
| Keményfém tapintó Típus 18/5 | 434910 18/5 |
| Acél tapintó Típus 18/5 | 434900 18/5 |
| Keményfém tapintó Típus 11 | 434910 11 |
| Keményfém tapintó Típus 16 | 434910 16 |
| Acél tapintó Típus 13 | 434900 13 |

| | |
|---|--------------|
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm | 434920 30 |
| Acél tapintó Típus 14 | 434900 14 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm | 434920 80 |
| Acél tapintó Típus 11 | 434900 11 |
| Rubin tapintó Típus 2 | 434915 2 |
| Acél tapintó Típus 18/6 | 434900 18/6 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm | 434920 100 |
| Keményfém tapintó Típus 18/4 | 434910 18/4 |
| Acél tapintó Típus 14/30 | 434900 14/30 |
| Acél tapintó Típus 16 | 434900 16 |
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm | 434918 25 |
| Acél tapintó Típus 29/20 | 434900 29/20 |
| Acél tapintó Típus 18/4 | 434900 18/4 |
| Acél tapintó Típus 18/3 | 434900 18/3 |
| Acél tapintó Típus 30/10 | 434900 30/10 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm | 434920 60 |
| Acél tapintó Típus 14/15 | 434900 14/15 |
| Acél tapintó Típus 11/30 | 434900 11/30 |
| Acél tapintó Típus 11/25 | 434900 11/25 |
| Keményfém tapintó Típus 14 | 434910 14 |
| Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 58 mm | 434835 58 |
| Acél tapintó Típus 11/35 | 434900 11/35 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm | 434920 15 |
| Acél tapintó Típus 28 | 434900 28 |
| Billenthető tapintó | 434912 |
| Acél tapintó Típus 18/1 | 434900 18/1 |
| Acél tapintó Típus 39 | 434900 39 |
| Keményfém tapintó Típus 10 | 434910 10 |
| Acél tapintó Típus 12 | 434900 12 |

| | |
|--|--------------|
| Keményfém tapintó Típus 17 | 434910 17 |
| Acél tapintó Típus 20 | 434900 20 |
| Keményfém tapintó Típus 18/6 | 434910 18/6 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm | 434920 50 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm | 434920 90 |
| Acél tapintó Típus 17 | 434900 17 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm | 434920 10 |
| Keményfém tapintó Típus 18/3 | 434910 18/3 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm | 434920 70 |
| Acél tapintó Típus 11/15 | 434900 11/15 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm | 434920 20 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm | 434920 40 |
| Keményfém tapintó Típus 2 | 434910 2 |