


Mitutoyo**Biztonsági mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 1/55 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	432052 1/55
GTIN	4946368668758
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Ütésvédett precíziós mérőórák, biztonsági mérőórák, ütészédett, szabad lökettel. Extra könnyű, robusztus konstrukció porvédővel.

Befogósár Ø 8 mm h6.

Csomagolás: Stabil doboz

Szabvány: Gyári szabvány

Kalibrálás: C1

Skálaérték: 0,01 mm

Eltérési tartomány f_e : 10 μ m

Mérőerő: 0,4 - 1,4 N

Szabad löket: 3,5 mm

Műszaki leírás

Skálaérték	0,01 mm
Méréstartomány	1 mm
Eltérési tartomány f_e	10 μ m

Szabad löket	3,5 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	0,4 - 1,4 N
Ház Ø	55 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Messuhr

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 3 mm	013210 3
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	013250 12,5

Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25

Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 10	434900 10

Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 11	434900 11