



Digitális tolómérő TWIN-CAL IP67, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	412786 150
GTIN	7630041106282
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, kontrasztos kijelző 11mm méretű számokkal. Több mint 12000 óra üzemidő, 10 perc után készenléti állapot és 2 óra után automatikus kikapcsolás. ABS mérési üzemmód, integrált TLC csatlakozó adatátvitelhez. Teljes körű védelem folyadékokkal szemben. Ház acéllemez lappal és „Soft Touch” felülettel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységméréshez.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Műszaki leírás

Szabvány	ISO 13385
Automatikus kikapcsolás	igen
Készenléti üzemmód kapcsolás	igen
Üzemidő	12000 h
Mélységmérő van	igen
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Csőrhossz	40 mm
Kalibrálás	A1
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Nemzetközi méret	CR2032
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
TLC adatkábel, 2 m Típus D	498918 D