

HOLEX**Kicsapó eszköz 30 m, Behúzási áttétel (x-szeres): 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467590 5
GTIN	8422514809719
Árucikk kategória	46R

Leírás**Kivitel:**

Présöntött magnézium kicsapó zsinóros eszköz, piros porszórt bevonattal. A 30 m vegyes szálas speciális zsinór egyesíti a nagy szakítószilárdságot (234 N) a nagy festékfelvevő képességgel, az optimális jelölőképesség érdekében. Edzett kampó hajlított horoggal, a testben kialakított hellyel. A zsinór nyílásánál acél kerettel és INOX övcsipesszel. A fixen bezárható betöltő nyílás megakadályozza a festékpó kiömlését. 5 : 1 arányú gyors behúzás és Push System a zsinór egyszerű kihúzásához.

Tartalom:

Kicsapó zsinóros eszköz **festékpó nélkül**.

Műszaki leírás

Zsinórhossz	30 m
Hossz	132 mm
Szélesség	84 mm
Behúzási áttétel (x-szeres)	5
Magasság	58 mm
Termék fajtája	Kicsapózsinór

Tartozék

Festékpórcsapató zsinórhoz 250 g Típus R	467595 R
Festékpórcsapató zsinórhoz 250 g Típus B	467595 B