



Tolómérő, Méréstartomány: 800mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415186 800
GTIN	4045197479846
Árucikk kategória	41Z

Leírás

Kivitel:

Nóniusz csillogásmentes, mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Finombeállítóval. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Finombeállítással.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,05 mm
Súly	3,5 kg
Leolvasó részek kivitele	mattkrómozott
Mérőfelületek kivitele	Edzett
Belső mérőszár Ø	20 mm
Méréstartomány	0 - 800 mm
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	150 mm
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,12 mm

Finombeállítás	igen
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000