



Digitális lejtésmérő készülék, Típus: 3600



Rendelési adatok

Rendelés száma	467560 3600
GTIN	2050001668448
Árucikk kategória	46R

Leírás

Kivitel:

- **Alumínium váz precíziós felfekvő felületekkel, felül prizmával.**
- **A kijelzőn lévő iránynyilak megkönnyítik a 0°-ra, ill. 90°-ra történő beállítást.**
- **Értékrögzítő-funkció a mérési eredmények rögzítésére.**
- **Nullázás minden tetszőleges helyzetben.**

Tartalom:

Tároló doboz és 1 elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Műszaki leírás

Kijelzett érték ugrások	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) fok
Méréstartomány	360 (4×90°) fok
Hossz	153 mm
Síktűrés	0,0762 mm
Magasság	49 mm
Szélesség	31 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
A tartalmazott elemek száma	1

Elektronikai modul hibahatár	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) fok
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	#
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H2
Termék fajtája	Dőlésmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------