

Garant**Keretes vízmérték beállítható libellával, Talp hossz / pontosság: 200/1mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Árucikk kategória	41H

Leírás

Kivitel:

Erős keret kiváló minőségű speciális öntvényből; kalapácslakkozással. 3 oldal prizmás köszörüléssel, 1 oldal sík. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A hosszanti libella érzékenysége (skálaérték) egy táblán van feltüntetve. 1-es pontosságnál a házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák felett védőüveggel.

Hosszanti libella beállíthatósága: A hosszanti libella állító csavarral, szétszerelés nélkül, fáradság- és játékmentesen állítható be utólag a 0-helyzetbe.

Felhasználás:

Horizontális és vertikális felületek, tengelyek stb. beállítására és pontos beszabályozásra 90°-os szögben.

Szabvány:

DIN 877

Pontosság:

1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.

2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella.

Figyelem:

Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Pontossági osztály	1
Leolvasás	0,02 mm/m
Talp szélessége	40 mm
Talp hossza	200 mm
Szabvány	DIN 877
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H1
Termék fajtája	Vízmérték

Szolgáltatások

KalibrálásKeretes vízmérték Pontosság 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------