



## Tolómérő, Méréstartomány: 1000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415186 1000
GTIN	4045197479853
Árucikk kategória	41Z

### Leírás

#### Kivitel:

Nóniusz csillogásmentes, mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Finombeállítóval. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Finombeállítással.

### Műszaki leírás

Csőrhossz	200 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Súly	3,9 kg
Kalibrálás	A1
Mérőfelületek kivitele	Edzett
Méréstartomány	0 - 1000 mm
Leolvasó részek kivitele	mattkrómozott
Leolvasás	0,05 mm
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,15 mm

Finombeállítás	igen
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

### Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000