

STIEFELMAYER

**Tengely-vízmérték, Talp hossz / pontosság: 160/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	468800 160/4
GTIN	4045197207067
Árucikk kategória	46R

**Leírás****Kivitel:**

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácsolással. Prizmás és sík talp derékszögben finomkőszőrült ütköző felületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.

**Felhasználás:**

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

**Szabvány:****DIN 877****Pontosság:**

- 1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.
- 2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella
- 4 = normál érzékenységű **0,4 mm/m** hosszanti libella.

**Műszaki leírás**

Talp szélessége	40 mm
Pontossági osztály	4
Leolvasás	0,4 mm/m
Talp hossza	160 mm
Szabvány	DIN 877

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H2
Termék fajtája	Vízmérték

### Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,40 mm/m	026620 0,40
---	-------------