


Mahr**Precíziós mérőóra IP54, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Precíziós mérőórák, ütésvédelemmel **fröccsenő víztől, olajtól, szennyeződéstől védettek**. A száron lévő mérőcsapok gumi harmonikával, a felső végén védőhüvellyel tömítettek. Tömített hátlap, az óraüveg és a külső gyűrű tömítetten felcsavarozva. Befogószár Ø 8 mm h6.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,7 - 1,6 N
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Skálaérték	0,01 mm
Befogószár Ø h6	8 mm

Ház Ø	58 mm
Méréstartomány	10 mm
Kalibrálás	C1
Szabvány	DIN 878
IP védettségi osztály	IP 54
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 32	434900 32
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14

Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 19/9	434900 19/9
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 40/7,8	434900 40/7,8
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 40/10	434900 40/10
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 19/10	434900 19/10
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 19/11	434900 19/11

Acél tapintó Típus 19/7	434900 19/7
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 19/8	434900 19/8