

**Mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431900 10/58
GTIN	4031452101423
Árucikk kategória	46C

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Precíziós mérőórák fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,7 - 1,4 N
Kalibrálás	C1
Méréstartomány	10 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Ház Ø	58 mm
Skálaérték	0,01 mm

Szabvány	DIN 878
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50

Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 58 mm	434835 58
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40

Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35