

**TMSERROR, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412812 150
GTIN	4045197422828
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek.
Műanyag házzal, **balkezesek részére.**

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. LR44 méret.

Műszaki leírás

Ház anyaga	Műanyag
Szabvány	ISO 13385
Csőrhossz	40 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Balkezeseknek alkalmas	igen
Kalibrálás	A1
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 LR44
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,03$ mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa LR44	081560 LR44
--	-------------