

STIEFELMAYER

Tengely-vízmérték, Talp hossz / pontosság: 200/1 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	468800 200/1
GTIN	4028126003756
Árucikk kategória	46R

Leírás**Kivitel:**

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácsolással. Prizmás és sík talp derékszögben finomkőszőrült ütköző felületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.

Felhasználás:

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

Szabvány:**DIN 877****Pontosság:**

- 1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.
- 2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella
- 4 = normál érzékenységű **0,4 mm/m** hosszanti libella.

Műszaki leírás

Pontossági osztály	1
Talp hossza	200 mm
Leolvasás	0,02 mm/m
Talp szélessége	40 mm
Szabvány	DIN 877

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H2
Termék fajtája	Vízmérték

Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------