



## Finom mérőóra Compac Leolvasás 0,002 mm, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 5/58 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	433230 5/58
GTIN	7630041104028
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg. Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. Nagyon precíz kivitel. A mérőmű legfontosabb részei drágakő **csapágyazásúak**. Központi mutató **1/1000 mm-es leolvasáshoz**. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

**Teljesen fém ház és nagy hatékonyságú ütésvédelem.** Különösen robusztus mérőóra. **Swiss Made.**

#### 2/1000-es leolvasás.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

#### Különleges tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Csomagolás: Stabil doboz

Szabvány: Gyári szabvány

Kalibrálás: C2

Skálaérték: 0,002 mm

Leolvasás / mutatófordulat: 0,2 mm

Eltérési tartomány  $f_e$ : 12  $\mu$ m

Teljes eltérési tartomány  $f_{ges}$ : 14  $\mu$ m

Mérőerő: 1,2 - 1,7 N

## Műszaki leírás

Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	14 $\mu$ m
Ház $\emptyset$	58 mm
Mérőerő	1,2 - 1,7 N
Leolvasás / mutatófordulat	0,2 mm
Méréstartomány	5 mm
Eltérési tartomány $f_e$	12 $\mu$ m
Skálaérték	0,002 mm
Kalibrálás	C2
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Messuhr

## Szolgáltatások

Kalibrálás Analóg mérőóra 0,001 Max. mérésstartomány 5 mm	013220 5
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	013250 12,5

## Tartozék

Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 14	434900 14

Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30

Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16