

**Precíziós mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 40/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	433050 40/58
GTIN	4031452163094
Árucikk kategória	46C

Leírás**Kivitel:**

Méreték DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás (100/80 méret kivételével). Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház. Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a kismutató 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Skálaérték	0,01 mm
Ház Ø	58 mm
Kalibrálás	C1
Méréstartomány	40 mm
Mérőerő	0,8 - 1,8 N
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Tapintó csatlakozó menet	M2,5
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	25 µm
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 50 mm	023000 50
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100

Tartozék

Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6

Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 58 mm	434835 58
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5

Acél tapintó Típus 14	434900 14
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2