

STIEFELMAYER

Keretes vízmérték, Talp hossz / pontosság: 150/1mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	469200 150/1
GTIN	4045197207180
Árucikk kategória	46R

Leírás**Kivitel:**

A házon lévő hőszigetelő markolat megakadályozza a kéz hője általi befolyásolást. Erős keret kiváló minőségű speciális öntvényből; kalapácslakkozással. 3 oldal prizmás és lapos. 1 oldal lapos, az összes finomkőszőrült. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A hosszanti libella érzékenysége (skálaérték) egy táblán van feltüntetve.

Felhasználás:

Horizontális és vertikális felületek, tengelyek stb. beállítására és pontos besabályozásra 90°-os szögben.

Szabvány:**DIN 877****Pontosság:**

1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.

2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella.

Műszaki leírás

Talp hossza	150 mm
Pontossági osztály	1

Talp szélessége	37 mm
Leolvasás	0,02 mm/m
Szabvány	DIN 877
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H1
Termék fajtája	Vízmérték

Szolgáltatások

KalibrálásKeretes vízmérték Pontosság 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------