

**Biztonsági mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 0,08/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Árucikk kategória	46C

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Ütésvédett precíziós mérőórák, biztonsági mérőórák, ütésvédett, szabad lökettel. Extra könnyű, robusztus konstrukció porvédővel.

Befogószár Ø 8 mm h6.

Maximális pontosság a kombinált fogaskerékes karos-himbás áttétel miatt.

Műszaki leírás

Szabad löket	4,5 mm
Ház Ø	58 mm
Méréstartomány	0,08 mm
Mérőerő	1,3 - 1,8 N
Kalibrálás	C2
Skálaérték	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	2 μ m
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

Kalibrálás Analóg mérőóra 0,001 Max. méréstartomány 5 mm	023020 5
---	----------