

Garant**Mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. **Ütésvédett** precíziós mérőórák. Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Ütésvédett. Külső fémgyűrűvel és fém hátlappal.

Az ütések nem közvetíti a mérőhajtóműre. Különösen robusztus és ellenállóképes.

Kivitel reklámszöveg:

Ütésvédett precíziós mérőórák. Edzett és Ø 8 mm h6 köszörült befogósár. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,7 - 1,5 N
Skálaérték	0,01 mm

Kalibrálás	C1
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Méréstartomány	10 mm
Ház Ø	58 mm
Szabvány	DIN 878
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Elforgatható számlap	igen
Állítható tűrésjelzők	igen
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10

Tartozék

Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20

Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Mérőóra üveg Típus 58	432010 58
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10

Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Billenthető tapintó	434912
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Külső gyűrű mérőórához Típus 58	432020 58
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40