

HOLEX**Tolómérő extra hosszú a mérőcsőrökkel, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415188 1000
GTIN	4045197479877
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Nóniusz csillogásmentes, mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Finombeállítóval. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Extra hosszú mérőcsőrökkel, finomállítás nélkül.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,05 mm
Mérőcsőr kivitele	extra hosszú mérőcsőr
Belső mérőszár Ø	20 mm
Csőrhossz	300 mm
Kalibrálás	A1
Mérőfelületek kivitele	Edzett
Leolvasó részek kivitele	mattkrómozott
Súly	3,9 kg
Méréstartomány	0 - 1000 mm

Osztás	1/20 mm
Hibahatár	0,2 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000