

**Precíziós mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 50/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	433050 50/58
GTIN	4031452100303
Árucikk kategória	46C

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás (100/80 méret kivételével). Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház. Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a kismutató 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Méréstartomány	50 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Mérőerő	1 - 2 N
Skálaérték	0,01 mm
Ház Ø	58 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Tapintó csatlakozó menet	M2,5
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	25 µm
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 50 mm	023000 50
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100

Tartozék

Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 17	434900 17

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Mérőóra üveg Típus 58	432010 58
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Billenthető tapintó	434912
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5

Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Külső gyűrű mérőórához Típus 58	432020 58
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 58 mm	434835 58
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2