

**Precíziós kis mérőóra Compac ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 5/40 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432540 5/40
GTIN	2050001949943
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

Ütésvédett.

Különleges tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Csomagolás: Stabil doboz

Szabvány: Gyári szabvány

Kalibrálás: C1

Skálaérték: 0,01 mm

Leolvasás / mutatófordulat: 0,5 mm

Eltérési tartomány f_e : 12 μ m

Teljes eltérési tartomány f_{ges} : 14 μ m

Mérőerő: 0,6 - 1,4 N

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
------------	----

Ház Ø	40 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	14 μ m
Leolvasás / mutatófordulat	0,5 mm
Skálaérték	0,01 mm
Méréstartomány	5 mm
Eltérési tartomány f_e	12 μ m
Mérőerő	0,6 - 1,4 N
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Messuhr

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	013210 10
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	013250 12,5

Tartozék

Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40

Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2