


**Biztonsági mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 0,8/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Árucikk kategória	46C

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Ütésvédett precíziós mérőórák, biztonsági mérőórák, ütésvédett, szabad lökettel. Extra könnyű, robusztus konstrukció porvédővel.

Befogószár Ø 8 mm h6.

Maximális pontosság a kombinált fogaskerekes karos-himbás áttétel miatt.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,8 - 1,2 N
Kalibrálás	C1
Ház Ø	58 mm
Skálaérték	0,01 mm
Méréstartomány	0,8 mm
Szabad löket	7 mm
Szabvány	DIN 878

Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	7 μ m
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 3 mm	023000 3
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Mérőóra üveg Típus 58	432010 58
-----------------------	-----------