

**Mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432120 10/58
GTIN	2050001037794
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Méreték DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. **Ütésvédett** precíziós mérőórák. Befogószár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható túrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Ütésvédelem fogasléc hüvellyel. Krómozott védőház beépített hátlappal.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Méréstartomány	10 mm
Mérőerő	0,7 - 1,5 N
Skálaérték	0,01 mm

Ház Ø	58 mm
Szabvány	DIN 878
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10

Tartozék

Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1

Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10

Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25