

**Precíziós kis mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 3/28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432500 3/28
GTIN	4031452101690
Árucikk kategória	46C

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

**Opcionális tartozék:**

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

**Műszaki leírás**

Mérőerő	0,8 - 1,2 N
Kalibrálás	C1
Leolvasás / mutatófordulat	0,5 mm
Ház Ø	28 mm
Skálaérték	0,01 mm
Méréstartomány	3 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	17 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 3 mm	023000 3
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

## Tartozék

Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10

Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11

Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 10	434900 10