

hanhart
1882**Két mutatós stopperóra tokkal****Rendelési adatok**

Rendelés száma	469610
GTIN	2050001049117
Árucikk kategória	46R

Leírás**Kivitel:**

Gyémántsztergált fémház (Ø 55 mm) tartógyűrűvel és továbbfejlesztett por- és vízvédellel. Ütészvédett precíziós óramű (horgony, 7 kő). Vonzolt mutató részidő méréshez.

Felhasználás:

Univerzálisan használható a másodperc- és decimális tartományban tetszés szerinti számú **részidővel**. Ezért különösen alkalmas munkafolyamatok és gépek futási idejének időrögzítésére.
· **A start és stop az időmérés közben tetszőlegesen gyakorisággal megnyomható.**

Tartalom:

Bőrtok.

Műszaki leírás

Skálaosztás-érték	1/5 s / 1/100 min
Kijelzett idő	30 min
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	N1

Termék fajtája

Stopperóra

Szolgáltatások

KalibrálásStopperóra Típus U

029100 U