

**Precíziós kis mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 5/40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 432550 5/40   |
| GTIN              | 4031452101560 |
| Árucikk kategória | 46C           |

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Ütésvédett.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

**Opcionális tartozék:**

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

**Műszaki leírás**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Kalibrálás                 | C1        |
| Skálaérték                 | 0,01 mm   |
| Mérőerő                    | 1 - 1,4 N |
| Méréstartomány             | 5 mm      |
| Ház Ø                      | 40 mm     |
| Leolvasás / mutatófordulat | 0,5 mm    |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Szabvány                            | DIN 878      |
| Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 12 µm        |
| Méréstechnika                       | analóg       |
| Csomagolás                          | Stabil doboz |
| Termék fajtája                      | Mérőóra      |

## Szolgáltatások

|  |             |
|--|-------------|
| DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm | 023010 12,5 |
| KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm         | 023000 10   |

## Tartozék

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Mérőóra üveg Típus 40        | 432010 40    |
| Acél tapintó Típus 13        | 434900 13    |
| Acél tapintó Típus 15        | 434900 15    |
| Acél tapintó Típus 14/30     | 434900 14/30 |
| Acél tapintó Típus 18/1      | 434900 18/1  |
| Keményfém tapintó Típus 18/1 | 434910 18/1  |
| Acél tapintó Típus 14/20     | 434900 14/20 |
| Acél tapintó Típus 18/2      | 434900 18/2  |
| Acél tapintó Típus 14        | 434900 14    |
| Acél tapintó Típus 20        | 434900 20    |
| Keményfém tapintó Típus 18/3 | 434910 18/3  |
| Keményfém tapintó Típus 18/5 | 434910 18/5  |
| Acél tapintó Típus 11/25     | 434900 11/25 |
| Acél tapintó Típus 30/10     | 434900 30/10 |
| Keményfém tapintó Típus 11   | 434910 11    |
| Keményfém tapintó Típus 10   | 434910 10    |

|   |              |
|---|--------------|
| Acél tapintó Típus 14/15                        | 434900 14/15 |
| Keményfém tapintó Típus 14                      | 434910 14    |
| Acél tapintó Típus 11                           | 434900 11    |
| Acél tapintó Típus 11/15                        | 434900 11/15 |
| Acél tapintó Típus 28                           | 434900 28    |
| Acél tapintó Típus 14/40                        | 434900 14/40 |
| Keményfém tapintó Típus 18/2                    | 434910 18/2  |
| Keményfém tapintó Típus 16                      | 434910 16    |
| Acél tapintó Típus 18/3                         | 434900 18/3  |
| Acél tapintó Típus 11/35                        | 434900 11/35 |
| Acél tapintó Típus 10                           | 434900 10    |
| Keményfém tapintó Típus 17                      | 434910 17    |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm | 434917 50    |
| Acél tapintó Típus 18/6                         | 434900 18/6  |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm       | 434920 100   |
| Keményfém tapintó Típus 18/6                    | 434910 18/6  |
| Acél tapintó Típus 18/4                         | 434900 18/4  |
| Acél tapintó Típus 12                           | 434900 12    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm        | 434920 15    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm        | 434920 30    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm        | 434920 90    |
| Keményfém tapintó Típus 18/4                    | 434910 18/4  |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm        | 434920 10    |
| Acél tapintó Típus 29/20                        | 434900 29/20 |
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm | 434918 50    |
| Acél tapintó Típus 2                            | 434900 2     |
| Acél tapintó Típus 29/10                        | 434900 29/10 |
| Acél tapintó Típus 11/20                        | 434900 11/20 |
| Acél tapintó Típus 39                           | 434900 39    |

|   |              |
|---|--------------|
| Acél tapintó Típus 24                           | 434900 24    |
| Keményfém tapintó Típus 2                       | 434910 2     |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm        | 434920 80    |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm | 434917 25    |
| Acél tapintó Típus 18/5                         | 434900 18/5  |
| Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 40 mm         | 434835 40    |
| Acél tapintó Típus 16                           | 434900 16    |
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm | 434918 25    |
| Billenthető tapintó                             | 434912       |
| Acél tapintó Típus 17                           | 434900 17    |
| Acél tapintó Típus 11/30                        | 434900 11/30 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm        | 434920 60    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm        | 434920 40    |
| Külső gyűrű mérőórához Típus 40                 | 432020 40    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm        | 434920 70    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm        | 434920 20    |
| Rubin tapintó Típus 2                           | 434915 2     |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm        | 434920 50    |