



## Mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/58 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. **Ütésvédett** precíziós mérőórák. Befogószár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

**Teljesen fém ház és nagy hatékonyságú ütészédelem.** Különösen robusztus mérőóra. **Swiss Made.**

#### Különleges tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Csomagolás: Stabil doboz

Szabvány: Gyári szabvány

Kalibrálás: C1

Skálaérték: 0,01 mm

Leolvasás / mutatófordulat: 1 mm

Eltérési tartomány  $f_c$ : 15  $\mu$ m

Teljes eltérési tartomány  $f_{ges}$ : 17  $\mu$ m

Mérőerő: 0,7 - 1,5 N

### Műszaki leírás

Ház Ø	58 mm
Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	17 $\mu$ m
Mérőerő	0,7 - 1,5 N
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Skálaérték	0,01 mm
Eltérési tartomány $f_e$	15 $\mu$ m
Méréstartomány	10 mm
Kalibrálás	C1
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Messuhr

## Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 10 mm	013210 10
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkkS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	013250 12,5

## Tartozék

Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15

Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Billenthető tapintó	434912
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15

Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10