



## Finom mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 3/40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	433400 3/40
GTIN	2050001748904
Árucikk kategória	46C

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.

Befogószár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült.

Nagyon precíz kivitel.

A mérőmű legfontosabb részei drágakő **csapágyazásúak**.

Központi mutató **1/1000 mm-es leolvasáshoz**.

A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

**Kiváló minőségű ütésvédelem a különösen hosszú élettartam érdekében.**

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

#### Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

### Műszaki leírás

Skálaérték	0,001 mm
Leolvasás / mutatófordulat	0,2 mm

Ház Ø	40 mm
Méréstartomány	3 mm
Mérőerő	1 - 1,5 N
Kalibrálás	C2
Szabvány	Gyári szabvány
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	7 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásAnalóg mérőóra 0,001 Max. méréstartomány 5 mm	023020 5

## Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Külső gyűrű mérőórához Típus 40	432020 40

Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 40 mm	434835 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35

Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Mérőóra üveg Típus 40	432010 40
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4