

**Precíziós kis mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 3/32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432500 3/32
GTIN	4031452100136
Árucikk kategória	46C

Leírás**Kivitel:**

Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Skálaérték	0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat	0,5 mm
Ház Ø	32 mm
Mérőerő	0,8 - 1,2 N
Méréstartomány	3 mm
Kalibrálás	C1

Szabvány	DIN 878
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	10 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 3 mm	023000 3

Tartozék

Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20

Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 16	434900 16

Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10