



## Precíziós kis mérőóra IP67 olaj- és vízálló, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 3/40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Árucikk kategória	46C

### Leírás

#### Kivitel:

Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Olaj- és vízálló, ütésvédett.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

### Műszaki leírás

Skálaérték	0,01 mm
Ház Ø	40 mm
Mérőerő	1 - 1,7 N
Méréstartomány	3 mm

Leolvasás / mutatófordulat	0,5 mm
Kalibrálás	C1
Szabvány	DIN 878
IP védettségi osztály	IP 67
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	10 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 3 mm	023000 3
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

## Tartozék

Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Rubin tapintó Típus 2	434915 2

Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Billenthető tapintó	434912
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Külső gyűrű mérőórához Típus 40	432020 40
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20

Acél tapintó Típus 10	434900 10
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 40 mm	434835 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Mérőóra üveg Típus 40	432010 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10