


HOLEX**Mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/58Bmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432000 10/58B
GTIN	4045197204196
Árucikk kategória	42C

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. **Ütésvédett** precíziós mérőórák. Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Ütésvédelem fogasléc hüvellyel. Teljesen fém kivitel műanyag óraüveggel.

Kivitel reklámszöveg:

Ütésvédett precíziós mérőórák. Edzett és Ø 8 mm h6 köszörült befogósár. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Ház Ø	58 mm
Kalibrálás	C1

Skálaérték	0,01 mm
Mérőerő	0,7 - 1,5 N
Méréstartomány	10 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Mérőóra hátlap füllel	igen
Szabvány	DIN 878
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Elforgatható számlap	igen
Állítható tűrésjelzők	igen
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2

Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Mérőóra üveg Típus 58	432260 58
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Billenthető tapintó	434912
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50

Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1