

Garant**Precíziós mérőóra IP67, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Precíziós mérőórák, ütésvédelemmel **fröccsenő víztől, olajtól, szennyeződéstől védettek**. A száron lévő mérőcsapok gumi harmonikával, a felső végén védőhüvellyel tömítettek. Tömített hátlap, az óraüveg és a külső gyűrű tömítetten felcsavarozva. Befogószár Ø 8 mm h6.

Kivitel reklámszöveg:

Ütésvédett precíziós mérőórák. Edzett és Ø 8 mm h6 köszörült befogószár. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható túrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a mellékkála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Skálaérték	0,01 mm
Ház Ø	58 mm

Mérőerő	0,9 - 1,6 N
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Méréstartomány	10 mm
Kalibrálás	C1
Befogószer Ø h6	8 mm
Szabvány	DIN 878
IP védettségi osztály	IP 67
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Elforgatható számlap	igen
Állítható tűrésjelzők	igen
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10

Tartozék

Acél tapintó Típus 20	434900 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20

Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Mérőóra üveg Típus 58	432010 58
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10

Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14